


#43外形Φ30mmのコアにミノムシクリップ付の長さ約400mmのリード線で実験  
LCRメータ:DE5000 周波数:100KHz

ターン数 インダクタンス


回数	μH
0	1.18
1	1.35
2	2.48
3	4.39
4	7.18
5	10.66
6	15.26
7	20.70
8	26.21
9	33.37
10	40.77
11	49.04
12	57.57



#43外形Φ35mmのコアにミノムシクリップ付の長さ約400mmのリード線で実験  
LCRメータ:DE5000 周波数:100KHz

ターン数 インダクタンス


回数	μH
0	1.09
1	1.92
2	4.87
3	9.83
4	16.99
5	26.22
6	37.53
7	50.99
8	66.17
9	
10	
11	
12	



#43外形Φ60mmのコアにミノムシクリップ付の長さ約400mmのリード線で実験  
LCRメータ:DE5000 周波数:100KHz

ターン数 インダクタンス

回数	μH
0	1.00
1	2.07
2	5.66
3	11.66
4	20.18
5	31.18
6	44.54
7	60.31
8	
9	
10	
11	
12	



#61外形Φ60mmのコアにミノムシクリップ付の長さ約400mmのリード線で実験  
LCRメータ:DE5000 周波数:100KHz

ターン数 インダクタンス

回数	μH
0	0.98
1	1.20
2	1.71
3	2.81
4	4.34
5	6.14
6	8.39
7	11.02
8	
9	
10	
11	
12	

